

Пузырьковые уровни для установки в пластинах и корпусах

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительность

- Тип **10**: Угловые минуты, шаг пузырька 2 мм (только вариант исполнения ALS)
- Тип **40**: Угловые минуты, шаг пузырька 2 мм (только вариант исполнения КТ)

Идентификационный номер

- № **1**: без контрастного кольца
- № **2**: с контрастным кольцом (только вариант исполнения КТ для d=12...18)

Корпус

Алюминий, анодированный, естественный цвет **ALS** /
Смотровое окно, стекло

Пластик, белый цвет **КТ** /
Смотровое окно, прозрачное

Заполнение

- бесцветный прозрачный **К**
- зелёный прозрачный **G** (только вариант исполнения КТ)



ИНФОРМАЦИЯ

Благодаря цилиндрической конструкции, пузырьковые уровни GN 2281 подходят для установки в пластинах и корпусах, где они используются для проверки горизонтального положения кондукторов, машин и приборов.

Пузырьковые уровни при этом не выровнены, т. е. отсутствует опора для внешнего контура уровня. Вертикальное положение должно быть обеспечено путём выравнивания крепёжного конструктивного элемента. Чёрный корпус модели ALS создаёт отражение на границе пузырька, что в значительной мере повышает читаемость. Вариант исполнения КТ доступен с контрастным кольцом внутри корпуса уровня с воздушным пузырьком (Идентификационный номер № 2), что создаёт такой же эффект.

Также контраст может быть улучшен за счёт тёмной поверхности внутри монтажного отверстия.



ПО ЗАПРОСУ

- Другая чувствительность



GN 2281

Описание	d	h1	h2	⚖
GN 2281-ALS-10-K-10-1	10	6.9	-	1
GN 2281-ALS-12-K-10-1	12	6.4	-	2
GN 2281-ALS-14-K-10-1	14	6.2	-	2
GN 2281-ALS-15-K-10-1	15	7.4	-	3
GN 2281-ALS-18-K-10-1	18	7.3	-	4
GN 2281-КТ-10-G-40-1	10	-	6	1
GN 2281-КТ-10-K-40-1	10	-	6	1
GN 2281-КТ-12-G-40-1	12	-	7	1
GN 2281-КТ-12-G-40-2	12	-	7	1
GN 2281-КТ-12-K-40-1	12	-	7	1
GN 2281-КТ-12-K-40-2	12	-	7	1
GN 2281-КТ-14-G-40-1	14	-	8	1
GN 2281-КТ-14-G-40-2	14	-	8	1
GN 2281-КТ-14-K-40-1	14	-	8	1
GN 2281-КТ-14-K-40-2	14	-	8	1
GN 2281-КТ-15-G-40-1	15	-	8	1
GN 2281-КТ-15-G-40-2	15	-	8	1
GN 2281-КТ-15-K-40-1	15	-	8	1

Вариант ALS



Вариант КТ



GN 2281

Описание	d	h1	h2	⚖
GN 2281-КТ-15-K-40-2	15	-	8	1
GN 2281-КТ-18-G-40-1	18	-	9	2
GN 2281-КТ-18-G-40-2	18	-	9	2
GN 2281-КТ-18-K-40-1	18	-	9	2
GN 2281-КТ-18-K-40-2	18	-	9	2