

Смотровые стёкла для наблюдения за уровнем масла с проверкой указателя уровня, прозрачный технополимер

МАТЕРИАЛ

Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T). Избегайте контакта со спиртом или чистящими средствами, содержащими спирт.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Справочное значение для считывания показано в круге:

- **HCFE-C**: красный круг с отметкой времени;

- **HCFE-CB**: белый круг с отметкой времени.

Наносимый при помощи тампонной печати, стойкий к воздействию масел с добавками, смазок, щелочи и уайт-спирита; стойкий к трению при нормальных рабочих условиях. Избегайте контакта с растворителями, спиртом или чистящими средствами, содержащими спирт.

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Синтетический каучук NBR.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

100°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Момент затяжки, указанный в таблице, обеспечивает оптимальную герметичность, поддерживая кольцевое уплотнение в правильном положении.

ПРИМЕЧАНИЕ


Для использования с другими жидкостями со специальными добавками, пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Elesa.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

Медный тип гайки GH. (см. стр. -) для установки на резервуарах с толщиной стенки менее 5 мм.



ELESA Original design



HCFE-C

Код	Описание	d ₁	A	B	D	d	d ₂	d ₃	s	Момент затяжки [Н·м]	
10906	HCFE.15/C-1/2	G 1/2	10.5	16	26	19	6	7	22	4÷6	6
11006	HCFE.20/C-3/4	G 3/4	10.5	19.5	31.5	25	11	12	27	6÷8	8
11106	HCFE.24/C-1	G 1	11	24	42	31	14	15	36	8÷10	18

HCFE-CB

Код	Описание	d ₁	A	B	D	d	d ₂	d ₃	s	Момент затяжки [Н·м]	
10906-CB	HCFE.15/CB-1/2	G 1/2	10.5	16	26	19	6	7	22	4÷6	6
11006-CB	HCFE.20/CB-3/4	G 3/4	10.5	19.5	31.5	25	11	12	27	6÷8	8
11106-CB	HCFE.24/CB-1	G 1	11	24	42	31	14	15	36	8÷10	18