

Неподвижные ручки

Технополимер, легкоочищаемые

МАТЕРИАЛ

Высокоэластичный технополимер на основе полиамида (PA), аналогичный RAL 9002 (CLEAN), глянцевая отделка.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Глухое отверстие без резьбы.

Эластичная муфта, запрессованная в сборе на заготовках с допуском H9, не подвержена воздействию вибраций и препятствует соскальзыванию ручки (см. Технические данные стр.).

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Эта ручка благодаря белому цвету и глянцевой отделке особенно подходит для применения на медицинском и больничном оборудовании, машинах пищевой промышленности, компоненты которых должны регулярно проходить очистку из гигиенических соображений.


Ее округлая форма без углублений предотвращает накопление антисанитарных загрязнений и осадка.



ELESA Original design

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Установите ручку на слегка скошенный торец вала и надавите (насколько возможно) рукой или с помощью небольшого пресса. В качестве альтернативы можно постучать по ручке пластиковым или деревянным молотком, пока она не займет прочное положение на месте. В этом случае мы настоятельно рекомендуем накрыть ручку тканью или другим мягким материалом для предотвращения возникновения каких-либо повреждений поверхности.



Код	Описание	D	L	d	d2	d1	h	⚖
151202	I.622/25 N-6 CLEAN	16	25	6	4	12	17	4
151212	I.622/30 N-8 CLEAN	20	32	8	6	14	21	7
151222	I.622/40 N-10 CLEAN	26	42	10	7.5	17	30	14
151232	I.622/55 N-10 CLEAN	34	54.5	10	5.5	21	40	38
151242	I.622/55 N-12 CLEAN	34	54.5	12	5.5	21	40	36