

Ручки-купе

для встраиваемого монтажа, технополимер,
легкоочищаемые

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, белый цвет, аналогичный RAL 9002, матовая отделка.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Сборка со встраиваемыми частями (см. «Инструкции по монтажу»).

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Обладает современным дизайном благодаря компактной форме. Внутренний профиль гнезда обеспечивает безопасный, удобный и эргономичный захват.

PR-PF-CLEAN в белом цвете особенно подходит для применения на медицинском и больничном оборудовании и машинах пищевой промышленности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Коэффициенты сопротивления при подъеме (F1) и вытягивании (F2), приведенные в таблице, являются результатами лабораторных испытаний ручек, установленных на усиленных металлических пластинах толщиной 1,5 мм (усилены в испытательных целях).

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Просверлите корпус ручки в соответствии с размерами шаблона, указанными в таблице.
- Удалите все неровности, оставшиеся после сверления, перед установкой ручки.
- Установите верхнюю часть ручки в корпус (рис. 1).
- Нажимайте на нижнюю часть, пока ручка полностью не вставится (рис. 2).

Шаблон для сверления
(перед установкой ручки удалить из отверстия заусенцы)



ELESA Original design

s	PR.92-PF			PR.137-PF		PR.189-PF		
	x	y		x	y	x	y	
0.7+1	87.5 ^{+0.2}	30.5 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.5 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	39.2 ^{±0.1}		
>1+1.5	87.5 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	39.6 ^{±0.1}		
>1.5+2	87.5 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	40.1 ^{±0.1}		
>2+2.2	87.5 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	40.1 ^{±0.1}		

Код	Описание	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	Δ
151081	PR.92-PF-CLEAN	92	37	19	17	17	76	83	25	7	1800	500	19
151086	PR.137-PF-CLEAN	137	37	19	17	17	122	128	25	7	1800	500	28
151091	PR.189-PF-CLEAN	189	44	23	21	21	172	177	28	11	1800	500	52